

品番：EA469FH-20A

品名：2" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	2,700円(税抜)／2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜)／2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 15:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

材質	SUSF304	適用規格	JIS B2220
呼び	50(2)	適用管外径	60.5mm
クラス	5K	内径(do)	61.1mm
外径(D)	130mm	厚み(t)	14mm
ガスケット座厚(f)	2mm	ガスケット座径(g)	85mm
ボルト穴中心円の径(C)	105mm	ボルト穴数	4
ボルト穴径(h)	15mm	重量	約1060g
最高使用圧力	0.4MPa	最高使用温度	200℃

代替品

	品番 EA469FJ-20A コメント クラス 10K
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

