品番: EA469FH-24A

品名: 2·1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,550円 (税抜)/3,905円(税込)					
カタログ価 格	3,550円(税抜)/3,905円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/16 16:06現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1101ページ					





仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K		
材質	SUSF304	呼び	65(2·1/2)		
外径	155mm	ボルト中心円径	130mm		
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4		
内径	77.1mm	適用管外径	76.3mm		
フランジ厚	14mm	適用規格	JIS B2220		
重量	約1480g	最高使用温度	200℃		
スリップオン溶接式板フランジ					

代替品



品番 EA469FJ-24A コメント クラス 10K

株式会社エスコ