品番: EA469FH-4A

品名: 1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	845円(税抜)/930円(税込)					
カタログ価 格	845円(税抜)/930円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/16 14:08現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1101ページ					





仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K		
材質	SUSF304	呼び	15(1/2)		
外径	80mm	ボルト中心円径	60mm		
ボルト穴径	12mm	ボルト穴数	4		
内径	22.2mm	適用管外径	21.7mm		
フランジ厚	9mm	適用規格	JIS B2220		
重量	約300g	最高使用温度	200℃		
スリップオン溶接式板フランジ					

代替品



品番 EA469FJ-4A コメント クラス 10K

株式会社エスコ