


品番：EA469FH-4A

品名：1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
カタログ価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/11 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		




仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K
材質	SUSF304	呼び	15(1/2)
外径	80mm	ボルト中心円径	60mm
ボルト穴径	12mm	ボルト穴数	4
内径	22.2mm	適用管外径	21.7mm
フランジ厚	9mm	適用規格	JIS B2220
重量	約300g	最高使用温度	200℃

スリップオン溶接式板フランジ

代替品

	品番 EA469FJ-4A コメント クラス 10K
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

