


# 品番 : EA469FJ-4A

## 品名 : 1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	1,390円(税抜) / 1,529円(税込)		
カタログ価格	1,390円(税抜) / 1,529円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



### 仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	10K
材質	SUSF304	呼び	15(1/2)
外径	95mm	ボルト中心円径	70mm
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4
内径	22.2mm	適用管外径	21.7mm
フランジ厚	12mm	適用規格	JIS B2220
重量	約560g	最高使用温度	200°C
スリップオン溶接式板フランジ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.