

品番：EA469GA-8

品名：1" 溶接 90° エルボ



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 645円(税抜) / 710円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 645円(税抜) / 710円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 70 (2026/04/09 05:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |                 |        |        |
|--------|-----------------|--------|--------|
| 呼      | A呼称:25<br>B呼称:1 | 外径     | 34.0mm |
| 内径     | 27.6mm          | 厚み     | 3.2mm  |
| サイズ    | 38.1mm          | 重量     | 約145g  |
| 最高圧力   | 25K             | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質     | SGP(配管用炭素鋼鋼管)   |        |        |
| 突合せ溶接式 |                 |        |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.