

品番：EA469H-50


品名：50A ソケット(3管種用メカニカル継手)



販売価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
カタログ価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/02 18:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



適用管種	最高使用圧力
鋼管	1.0MPa
塩ビ管	0.3MPa
ポリ管	0.75MPa



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	50A
ナット二面幅	89mm	ナット高さ	24mm
端面間寸法	101mm	使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ	47mm	標準締付トルク	160N・m

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.