

品番：EA469H-80


品名：80A ソケット(3管種用メカニカル継手)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,900円(税抜) / 21,890円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,900円(税抜) / 21,890円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 15:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ                      |      |   |



| 項目     | 仕様  |
|--------|---|
| 最高使用圧力 | 水・空気・油: 1.0MPa<br>都市ガス・LPG: 0.3MPa                  |
| 材質     | 本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)<br>ロックリング・カラー: 鋼<br>パッキン: NBR |



## 仕様

|          |   |         |                                    |
|----------|---|---------|------------------------------------|
| メーカー     | プロテリアル(旧日立金属)                                       | 商品名     | ハイパワーロック                           |
| 使用流体     | 水・油・空気・都市ガス、LPG(※)                                  | 最高使用圧力  | 水・空気・油: 1.0MPa<br>都市ガス・LPG: 0.3MPa |
| 材質       | 本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)<br>ロックリング・カラー: 鋼<br>パッキン: NBR | 呼び      | 80A                                |
| ナット二面幅   | 126mm   | ナット高さ   | 27mm                               |
| 端面間寸法    | 125mm   | 使用温度範囲  | -10°C~60°C(水の場合0°C~40°C)           |
| 管の差し込み長さ | 58mm  | 標準締付トルク | 260N・m                             |

ハイパワーロック(鋼管用)ソケット

### 【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.