品番: EA469HB-65

品名:65A エルボ(3管種用メカニカル継手)



販売価格	21,500円 (税抜)/ 23,650円(税込)				
カタログ価格	21,500円(税抜)/23,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 06:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1102ページ				











仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	65A
ナット二面幅	110mm	ナット高さ	26mm
端面間寸法	97.5mm	使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ	53mm	標準締付トルク	200N·m

ハイパワーロック(鋼管用)エルボ

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.