



品番：EA469HD-50

品名：50A チーズ(3管種用メカ継手)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

呼び	50A	ナット二面幅	89mm
ナット高さ	24mm	端面～中心間サイズ	X:67mm、A:80mm、X1:71mm、A1:81.5mm
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR	重量	2610g
最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/cm ²)、都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/cm ²)		
ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/cm ²)です。			
油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。			
使用温度範囲	-10℃～60℃(水の場合0℃～40℃)		
60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。			
適用管種	JIS G 3452:配管用炭素鋼管、JIS G 3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132:水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741:硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ※呼び25、30はパッキンセットの交換必要 ※呼び		

65、80には使用不可、JIS K 6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP) ※呼び25、30はパッキンセットの交換必要 ※呼び65、80には使用不可、JIS K 6762:水道用ポリエチレン二層管(1種) ※呼び30、40、50はインコアが必要 ※呼び65、80には使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.