品番: EA469HG-20

品名:20AxRc3/4" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)



販売価格	3,620円(税抜)/3,982円(税込)				
カタログ価 格	3,620円(税抜)/3,982円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 09:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1102ページ				









JWWA K 132:水道用ポリエチレン紛

体ライニング鋼管(PA、PB)、

仕様

IT 19,					
呼び	20A	ねじサイズ(D)	Rc (PT)3/4		
ナット二面幅	51mm	ナット高さ	19mm		
端面〜中心間サイズ	B:35mm, X:40mm, A:48.5mm	材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、 ロックリング・カラー:鋼、 パッキン:NBR		
重量	576g	最高使用圧力	水·空気·油:1.0MPa(10.2kgf /c㎡)、 都市ガス·LPG:0.3MPa(3.1kgf /c㎡)		
ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/cm)です。					
油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。					
使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)				
60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。					
適用管種	JIS G 3452:配管用炭素鋼管、 JIS G 3442:水配管用亜鉛メッキ鋼 管、 JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニ ルライニング鋼管(VA、VB)、				

JIS K 6741:硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)
※呼び25、30はパッキンセットの交換必要
※呼び65、80には使用不可、
JIS K 6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)
※呼び25、30はパッキンセットの交換必要
※呼び65、80には使用不可、
JIS K 6762:水道用ポリエチレンニ層管(1種)
※呼び30、40、50はインコアが必要
※呼び65、80には使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.