

品番：EA469HG-25

品名：25A x Rc1" 雌ネジチース (3管種用メカニカル継手)



販売価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/07 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1102ページ		



#### 仕様

呼び	25A	ねじサイズ(D)	Rc(PT)1
ナット二面幅	59mm	ナット高さ	21mm
端面～中心間サイズ	B:40mm、X:45mm、A:55.5mm	材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、 ロックリング・カラー:鋼、 パッキン:NBR
重量	688g	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/cm <sup>2</sup> )、 都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/cm <sup>2</sup> )

ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/cm<sup>2</sup>)です。

油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。

使用温度範囲	-10℃～60℃(水の場合0℃～40℃)		
--------	----------------------	--	--

60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。

適用管種	JIS G 3452:配管用炭素鋼管、 JIS G 3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、 JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、 JWWA K 132:水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、		
------	---	--	--

JIS K 6741:硬質ポリ塩化ビニル管  
(VP)  
※呼び25、30はパッキンセットの交換  
必要  
※呼び65、80には使用不可、  
JIS K 6742:水道用硬質ポリ塩化ビニ  
ル管(水道用VP、HVP)  
※呼び25、30はパッキンセットの交換  
必要  
※呼び65、80には使用不可、  
JIS K 6762:水道用ポリエチレン二層  
管(1種)  
※呼び30、40、50はインコアが必要  
※呼び65、80には使用不可

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.