


品番 : EA469SC-3

品名 : PT3/8"[透視式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	27,900円(税抜)／30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜)／30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		



#### 仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GK13S
用途	透視式サイトグラス	呼び径	10A
ねじサイズ	PT3/8"	接続	ねじ込みRc(PT)
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
最高使用温度	150°C	使用ガラス	強化ガラス
サイズ	A:3/8 L:70mm H:約45mm	重量	0.4kg
透視式サイトグラス	サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.