


品番 : EA469SC-3

品名 : Rc3/8"[透視式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		



仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GK13S
呼び径(A呼称)	10	ねじサイズ	Rc3/8"
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃	使用ガラス	強化ガラス
重量	0.4kg		

サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします

代替品



品番 EA469SC-3A
コメント 変更点: ボルト固定方法

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.