


品番：EA469SC-4

品名：Rc1/2"[透視式]サイトグラス(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 19:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1066ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GK13S |
| ねじサイズ | Rc1/2" | 呼び径(A呼称) | 15 |
| 材質 | SCS13A(ステンレス鋳鋼) | 最高使用圧力 | 0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G) |
| 最高使用温度 | 150℃ | 使用ガラス | 強化ガラス |
| 重量 | 0.7kg | | |

サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします

代替品



品番 EA469SC-4A
コメント 変更点: ボルト固定方法

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.