


品番 : EA469SC-8

品名 : Rc 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 40,300円(税抜) / 44,330円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 40,300円(税抜) / 44,330円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/06 19:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1066ページ                      |      |   |




#### 仕様

|        |                 |          |                                     |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| メーカー   | ワシノ機器           | 型番       | GK13S                               |
| ねじサイズ  | Rc1"            | 呼び径(A呼称) | 25                                  |
| 材質     | SCS13A(ステンレス鋳鋼) | 最高使用圧力   | 0.98MPa・G(10kgf/cm <sup>2</sup> ・G) |
| 最高使用温度 | 150℃            | 使用ガラス    | 強化ガラス                               |
| 重量     | 1.4kg           |          |                                     |

サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA469SC-8A<br><b>コメント</b> 変更点: ボルト固定方法 |
|--|--|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.