品番: EA469SC-8

品名: PT 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	<b>40,300円</b> (税抜)/ 44,330円(税込)				
カタログ価 格	40,300円(税抜)/44,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/16 11:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1109ページ				









## 仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GK13S
用途	透視式サイトグラス	呼び径	25A
ねじサイズ	PT1"	接続	ねじ込みRc(PT)
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa(10kgf/cm²)
最高使用温度	150℃	使用ガラス	強化ガラス
サイズ	A:1" L:120mm H:約82mm	重量	1.4kg
透視式サイトグラス	サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.