



品番：EA469SC-8A

品名：Rc 1" [透視式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
カタログ価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GE13S
呼び径	25A	ねじサイズ	Rc1"
使用ガラス	強化ガラス	材質	ボディ:SCS13A(ステンレス鋳鋼) ※詳細は添付図面をご確認ください。
重量	約2.0kg	最高使用圧力	1.0MPa・G
最高使用温度	150℃		

サイトグラスの中が空洞になっており、流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。

液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.