


品番：EA469SD-4

品名：Rc1/2"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		



仕様

メーカー	ワシノ機器	型番	GKF13S
用途	フラッパー式サイトグラス	呼び径	15A
ねじサイズ	PT1/2"	接続	ねじ込みRc(PT)
材質	SCS13A(ステンレス鋳鋼)	最高使用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
最高使用温度	150℃	使用ガラス	強化ガラス
サイズ	A:1/2" L:95mm H:約61mm	重量	0.7kg
フラッパー式サイトグラス	スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。		

※フラッパーの赤色塗装はなくなりました

代替品

品番	EA469SD-4A
コメント	変更点:ボルト固定方法



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.