


品番 : EA470A-110

品名 : Rc 1" ボールバルブ(フルボア)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,940円(税抜) / 4,334円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,940円(税抜) / 4,334円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/13 10:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------|--------|--|
| 適用流体 | 水・油・空気 | 使用温度範囲 | -15℃~100℃ |
| 最高使用圧力 | 3.5MPa | 取付ねじ | R1" |
| 全長 | 90mm | 六角対辺 | 39mm |
| ハンドル長 | 104mm | 内径 | 25mm |
| 重量 | 876g | 材質 | 本体・ソケット: 真鍮(ニッケルメッキ) スピンドル・ナット: 真鍮 ボール: 真鍮(クロムメッキ) ボールシール: PTFE |
| フルボア型 | | | |

代替品

| | |
|--|---------------------------------|
|  | 品番 EA470AB-10 コメント Rc 1 1/2" |
|--|---------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

