


品番 : EA470AA-103

品名 : R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/31 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		



カタログ訂正

24/10/08 ●(誤)ねじサイズ(Rc):3/8"→(正)ねじサイズ(R):3/8¥" (Rc):3/8¥" (No.55, No.56 1115)

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	ZO-10A
呼び径(A呼称)	10	ねじサイズ	オス:R3/8¥" メス:Rc3/8¥"
最高許容圧力	-20~38℃の水・油・ガス:4.12MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.98MPa	流体	水・ガス・油
材質	ボデー:C3771 ボデーキャップ:C3771 ステム:C3604+Niめっき ボール:C3771+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKM ハンドル:SUS430	接続形状	テーパーパーおねじ×テーパーパーめねじ :JIS B0203
フルボア型			
浸出性能基準相当品(メーカー確認)			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

