

品番：EA470B-2

品名：G 1/4" 三方ボールバルブ



販売価格	6,200円(税抜)／6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜)／6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



寸法		単位	
全長	130	mm	
全高	45	mm	
全幅	45	mm	
六角対辺	27	mm	
ねじ径	1/4	inch	
ねじ長さ	10	mm	
ねじ径	1/4	inch	
ねじ長さ	10	mm	
ねじ径	1/4	inch	
ねじ長さ	10	mm	

仕様

ねじサイズ	G1/4"	最高使用圧力	4.0MPa
使用温度	−15〜+100℃	使用流体	空気、水
六角対辺	27mm	ハンドル長	130mm
重量	713g	材質	本体:真鍮(ニッケルメッキ) ボール:真鍮(硬質クロムメッキ) シール材:PTFE ハンドル:アルミ

フルボア型
ハンドルを回転させる際、ハンドルを持ち上げずに90度回せますが、180度回すにはハンドルを持ち上げてからでないと回せません。(※動画ご参照)
ハンドルは360度回転できます。

代替品

	品番 EA470BA-101 コメント 違い: Rcねじ・最高仕様圧力 等
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.