

品番：EA470B-4

品名：G 1/2" 三方ボールバルブ



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1063ページ		



品番	材質	口径	長さ	重量
EA470B-4	真鍮	1/2"	130	653
EA470B-6	真鍮	3/4"	150	850
EA470B-8	真鍮	1"	170	1100
EA470B-10	真鍮	1 1/4"	200	1500
EA470B-12	真鍮	1 1/2"	230	1900

仕様


適用流体	空気、水	使用温度範囲	-15~100℃
最高使用圧力	4.0MPa	ねじサイズ	G1/2"
六角対辺	27mm	ハンドル長	130mm
重量	653g	材質	本体:真鍮(ニッケルメッキ) ボール:真鍮(硬質クロムメッキ) シール材:PTFE ハンドル:アルミ

フルボア型

ハンドルを回転させる際、ハンドルを持ち上げずに90度回せますが、180度回すにはハンドルを持ち上げてからでないと回せません。(※動画ご参照)

ハンドルは360度回転できます。

代替品

	<p>品番 EA470BA-104</p> <p>コメント 違い: Rcねじ・最高仕様圧力 等</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.