


品番：EA470BE-2

品名：Rc1/4" ボールバルブ (ROHS指令対応/真鍮製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/05/04 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1061ページ | | |



| | |
|------|--------------------|
| 適用材料 | 黄銅 (C36040) |
| 樹脂 | ポリプロピレン (PP) |
| 塗料 | エポキシ樹脂 |
| 潤滑剤 | シリコン油 |
| その他 | ステンレススチール (SUS304) |

仕様

| | | | |
|---------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | G-FF-T08 |
| 呼び径 | 8 | 取付ねじ | Rc1/4" |
| 全長 | 44mm | 最小内径 | 8mm |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃) |
| 流量(CV値) | 4 | 材質 | 真鍮 |

呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用

埋設不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.