品番: EA470BE-6

品名: Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)



販売価格	3,220円(税抜)/3,542円(税込)				
カタログ価 格	3,220円(税抜)/3,542円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/08/03 02:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1105ページ				







## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	G-FF-T20
呼び径	20	取付ねじ	Rc3/4"
全長	68mm	最小内径	20mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.8MPa(−15~100°C) 0.5MPa(~150°C)
流量(CV値)	27	材質	真鍮

呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用

埋設不可

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.