


品番：EA470BF-10

品名：Rc 1" ボールバルブ (ROHS指令対応/真鍮製)



販売価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
カタログ価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品名	規格
ボールバルブ	真鍮製
ハンドル	緑色
取付ねじ	Rc1"
最小内径	25mm
全長	79mm
呼び径	25
メーカー	オンダ製作所
型番	G-FF-25

仕様


メーカー	オンダ製作所	型番	G-FF-25
呼び径	25	取付ねじ	Rc1"
全長	79mm	最小内径	25mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃)
流量(CV値)	46	材質	真鍮

呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用

埋設不可

代替品

	<p>品番 EA470AA-10</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.