


品番：EA470BG-120

品名：Rc 2" 電動式三方ボールバルブ (AC100V/青銅)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 78,900円(税抜) / 86,790円(税込) | | |
| カタログ価格 | 78,900円(税抜) / 86,790円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/09/24 15:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1107ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|---|------------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | EA100-TNE-50A |
| 呼び径(A呼称) | 50 | ねじサイズ | Rc2" |
| 最高使用圧力 | 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa | 材質 | バルブボディ: 青銅(CAC406) ボディキャップ: C3771 ステム: C6782BD+Crめっき ボール: C3531+Ni-Crめっき ボールシート: PTFE Oリング: FKM |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 100mA |
| 最大消費電力 | 10W | 最大出力トルク | 9.8N・m |
| 定格時間 | 連続 | 絶縁等級 | JIS C4003 E種 |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 2A(抵抗負荷) | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧) |
| 絶縁耐圧 | AC1500V(1分間) 又は AC1800V(1秒間) | 使用環境 | 屋外使用可 (直射日光不可) |
| 周囲温度 | -20℃~+50℃ | 潤滑方式 | グリース |
| 過負荷保護装置 | インピーダンスプロテクト | 塗装 | ハウジング: 黒色 カバー: ライトブルーハンマートーン |
| 機能 | 90°正逆回転 | 防水構造 | IEC60529 IP56相当 |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|
| 開閉時間 | 50Hz:約15秒 60Hz:約13秒 | | |
| レデューストボア型 | | | |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.