


品番：EA470BG-3

品名：Rc 3/8" 電動式ボールバルブ(AC100V)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,200円(税抜) / 25,520円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,200円(税抜) / 25,520円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/06 00:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ                      |      |   |



#### 仕様

|              |   |            |  |
|--------------|---|------------|--|
| メーカー         | キッツ(KITZ)                                   | 型番         | EA100-TE-10A   |
| 呼び径(A呼称)     | 10  | ねじサイズ      | Rc3/8"   |
| 最高使用圧力       | 80℃以下の水・油・空気:1.0MPa<br>100℃以下の水・油・空気:0.5MPa | 材質         | バルブボディ:青銅(CAC406)<br>ボディキャップ:C3771<br>ステム:C6782BD+Crめっき<br>ボール:C3531+Ni-Crめっき<br>ボールシート:PTFE<br>Oリング:FKM |
| 電源           | AC100V(50/60Hz)                             | 定格電流       | 90mA   |
| 最大消費電力       | 9W  | 最大出力トルク    | 1.9N・m   |
| 定格時間         | 連続  | 絶縁等級       | JIS C4003 E種   |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷)<br>AC250V 0.6A(抵抗負荷)        | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧)  |
| 絶縁耐圧         | AC1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間)                 | 使用環境       | 屋外使用可<br>(直射日光不可)  |
| 周囲温度         | -20℃~+50℃                                   | 潤滑方式       | グリース   |
| 過負荷保護装置      | インピーダンスプロテクト                                | 塗装         | ハウジング:黒色<br>カバー:ライトブルーハンマートーン  |
| 機能           | 90°正逆回転                                     | 防水構造       | IEC60529 IP56相当  |

|                       |                      |      |                |
|-----------------------|----------------------|------|----------------|
| 開閉時間                  | 50Hz:約6秒<br>60Hz:約5秒 | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス                   | 10K                  |      |                |
| レデューストボア型             |                      |      |                |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 |                      |      |                |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.