品番: EA470BG-3

品名: Rc 3/8" 電動式ボールバルブ(AC100V)



販売価格	23,500円 (税抜)/ 25,850円(税込)				
カタログ価 格	23,500円(税抜)/25,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/15 07:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1107ページ				









仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	EA100-TE-10A
呼び径(A呼称)	10	ねじサイズ	Rc3/8¥"
最高使用圧力	80℃以下の水・油・空気:1.0MPa 100℃以下の水・油・空気:0.5MPa	材質	バルブボディ:青銅(CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKM
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	90mA
最大消費電力	9W	最大出力トルク	1.9N·m
定格時間	連続	絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷)	位置リミットスイッチ	開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧	AC1500V(1分間) 又は(AC1800V 1 秒間)	使用環境	屋外使用可 (直射日光不可)
周囲温度	-20℃~+50℃	潤滑方式	グリース
過負荷保護装置	インピーダンスプロテクト	塗装	ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン
機能	90°正逆回転	防水構造	IEC60529 IP56相当

開閉時間	50Hz:約6秒 60Hz:約5秒	接続形状	ねじ込み:JIS B0203		
クラス	10K				
レデューストボア型					
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.