

品番 : EA470BG-304

品名 : Rc 1/2" 電動ボールバルブ(竪型/青銅製)



販売価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



仕様

メーカー	キツツ(KITZ)	型番	EAH100-TNVE-15A
呼び径(A呼称)	15	ねじサイズ	Rc1/2"
最高使用圧力	80°C以下の水・油・空気:1.0MPa 100°C以下の水・油・空気:0.5MPa	材質	ボデー/ハウジング: CAC406 キャップ: C3771 ステム: C6782BD+Crめっき ジスク/ボール: C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート: PTFE Oリング: FKM
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	90mA
最大消費電力	9W	最大出力トルク	1.9N·m
定格時間	連続	絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷)	位置リミットスイッチ	開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧	AC1500V(1分間)又は AC1800V(1秒間)	使用環境	屋外使用可 (直射日光不可)
周囲温度	-20°C~+50°C	潤滑方式	グリース
過負荷保護装置	インピーダンスプロテクト	塗装	ハウジング: 黒色 カバー: ライトブルーハンマートーン
機能	180°正逆回転	防水構造	IEC60529 IP56相当

開閉時間	50Hz:約12秒 60Hz:約10秒		
レデューストボア型			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.