


品番：EA470BH-106

品名：Rc 3/4" 電動式三方ボールバルブ (AC100V/ステンレス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,100円(税抜) / 45,210円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,100円(税抜) / 45,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 03:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|---|------------|---|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | EA100-UTNE-20A |
| 呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ | Rc3/4" |
| 最高使用圧力 | 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa | 材質 | ボデー: SCS14A ボールシート: カーボンファイバー入 PTFE ステム: SUS316+Crめっき Oリング: FKM ボール: SUS316 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 90mA |
| 最大消費電力 | 9W | 最大出力トルク | 1.9N・m |
| 定格時間 | 連続 | 絶縁等級 | JIS C4003 E種 |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷) | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧) |
| 絶縁耐圧 | AC1500V(1分間)又は AC1800V(1秒間) | 使用環境 | 屋外使用可 (直射日光不可) |
| 周囲温度 | -20℃~+50℃ | 潤滑方式 | グリース |
| 過負荷保護装置 | インピーダンスプロテクト | 塗装 | ハウジング: 黒色 カバー: ライトブルーハンマートーン |
| 機能 | 90°正逆回転 | 防水構造 | IEC60529 IP56相当 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 開閉時間 | 50Hz:約6秒 60Hz:約5秒 | | |
| レデューストボア型 | | | |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.