


品番：EA470BH-114

品名：Rc1・1/2"電動式三方ボールバルブ (AC100V/ステンレス)



販売価格	65,900円(税抜) / 72,490円(税込)		
カタログ価格	65,900円(税抜) / 72,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 05:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



#### 仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	EA100-UTNE-40A
呼び径(A呼称)	40	ねじサイズ	Rc1・1/2"
最高使用圧力	80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa 100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa	材質	ボデー: SCS14A ボールシート: カーボンファイバー入 PTFE ステム: SUS316+Crめっき Oリング: FKM ボール: SUS316
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	100mA
最大消費電力	10W	最大出力トルク	9.8N・m
定格時間	連続	絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 2A(抵抗負荷)	位置リミットスイッチ	開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧	AC1500V(1分間)又は AC1800V(1秒間)	使用環境	屋外使用可 (直射日光不可)
周囲温度	-20℃~+50℃	潤滑方式	グリース
過負荷保護装置	インピーダンスプロテクト	塗装	ハウジング: 黒色 カバー: ライトブルーハンマートーン
機能	90°正逆回転	防水構造	IEC60529 IP56相当

開閉時間	50Hz:約15秒 60Hz:約13秒		
レデューストボア型			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.