品番: EA470BH-3

品名: Rc 3/8" 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)



販売価格	26,000円(税抜)/28,600円(税込)				
カタログ価 格	26,000円(税抜)/28,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/15 08:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1108ページ				







## 仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	EA100-UTE 10A
呼び径	10A	ねじサイズ	Rc3/8"
最高使用圧力	水·油·空気(80℃以下):1.0MPa 水·油·空気(100℃以下):0.5MPa	材質	ボディ:ステンレス(SCS14A) ステム:SUS316(Crめっき) ボール:SUS316 ボールシート:PTFE
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	90mA
最大消費電力	9W	最大出力トルク	1.9N·m
定格時間	連続	絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷)	位置リミットスイッチ	開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧	AC1500V(1分間) 又は(AC1800V 1 秒間)	使用環境	屋外使用可 (直射日光不可)
周囲温度	−20℃~+50℃	取付姿勢	直立~水平
電源コード・接続方式	原コード・接続方式 ビニルキャブタイヤコード5芯・長さ 700mm・0.3mm		グリース
過負荷保護装置 インピーダンスプロテクト		塗装	ハウジング:黒色、カバー:ライトブルー ハンマートーン

機能	90°正逆回転	防水構造	IEC529のIP56相当
開閉時間	50Hz:約6秒 60Hz:約5秒	接続形状	ねじ込み:JIS B0203
クラス	10K		

ボディが一体造形されたステンレス鋼製

レデューストボア型

RoHS相当品

## 代替品



**品番** EA470BG-3

コメント 青銅

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.