品番: EA470BM-21

品名:Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付



販売価格	4,970円 (税抜)/ 5,467円(税込)				
カタログ価格	4,970円(税抜)/5,467円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/31 16:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1105ページ				











仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	GK1-T15M
呼び径	15	取付ねじ	Rc1/2"
全長	65mm	最小内径	12.5mm
使用圧力範囲	2.3~3.3kPa	使用温度範囲	-10~70℃
材質	真鍮		

LPガス低圧用

日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品

気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付き

従来通りのねじガス栓として使用可能

配管の気密検査ができます。(両側検査)

上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査)

燃焼圧の測定可能

ガス栓表示シール付き

【注意】

※このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。

※ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.