


品番：EA470CA-6

品名：Rc 3/4" グローブバルブ(JIS)



販売価格	7,950円(税抜)／8,745円(税込)		
カタログ価格	7,950円(税抜)／8,745円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 19:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



品名	EA470CA-6
規格	JIS B2011
材質	青銅(CAC406)
ハンドルの材質	ADC12
接続形状	ねじ込み
口径	20
圧力	1.4MPa
温度範囲	-29～120℃
適用流体	水・油・ガス・空気・蒸気
備考	

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	J-20A
呼び径	20	ねじサイズ	Rc3/4"
適用流体	水・油・ガス・空気・蒸気	最高使用圧力	1.4MPa(−29～120℃)
材質	ボディ:青銅(CAC406) ハンドル:ADC12	接続形状	ねじ込み:JIS B0203
クラス	10K		
JIS規格品 (JIS B2011)			
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.