


品番：EA470CB-20

品名：Rc 2" グローブバルブ(ステンス製)



販売価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
カタログ価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



品名	グローブバルブ
型番	EA470CB-20
メーカー	KITZ
呼び径	50
ねじサイズ	Rc2"
材質	SCS13A
パッキン	PTFE
ハンドル	亜鉛合金ダイカスト
接続形状	ねじ込み
クラス	10K

#### 仕様

メーカー	キット(KITZ)	型番	UCL-50A
呼び径(A呼称)	50	ねじサイズ	Rc2"
最高使用圧力	静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa	材質	ボディ:SCS13A パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状	ねじ込み:JIS B0203	クラス	10K
水酸化カリウム(強アルカリ)に対しては、濃度10%以下であれば対応可能			
RoHS指令相当品			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.