

品番：EA470DV-20


品名：Rc 2" 電磁弁



販売価格	82,700円(税抜) / 90,970円(税込)		
カタログ価格	82,700円(税抜) / 90,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



項目	内容
品名	電磁弁
型番	EA470DV-20
材質	ステンレス鋼
口径	2インチ
圧力範囲	0~1.0MPa
温度範囲	5~180℃
電圧	AC100/200V
流量	50L/min
重量	5.6kg



口径	呼び径	実径	重量
20	2	50.8	5.6
25	2.5	63.5	7.5
30	3	76.2	10.0
35	3.5	88.9	13.0
40	4	101.6	16.0
45	4.5	114.3	20.0
50	5	127.0	25.0
55	5.5	139.7	30.0
60	6	152.4	35.0
65	6.5	165.1	40.0
70	7	177.8	45.0
75	7.5	190.5	50.0
80	8	203.2	55.0
85	8.5	215.9	60.0
90	9	228.6	65.0
95	9.5	241.3	70.0
100	10	254.0	75.0

仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	50A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc2"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型(50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)	重量	5.6kg
Cv値	33.6		

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.