

品番：EA470DV-31



品名：15A ベローズバルブ(フランジ式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,100円(税抜) / 17,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,100円(税抜) / 17,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 23:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1060ページ | | |



| 呼び径 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 最大許容圧力 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------|--------|-----------------------------|
| メーカー | ヨシタケ | 型番 | BSV-10F |
| 呼び径 | 15A | 接続方式 | フランジ式(JIS 10KFF) |
| 流体 | 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 | 最高使用圧力 | 1.4MPa |
| 最高使用温度 | 300℃ | ボルト二面幅 | 17mm |
| 締付けトルク | 20N・m | 材質 | 本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼 |
| 重量 | 3.2kg | | |

成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。

ハンドルロック機能付き
ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください

弁の開閉表示付き

ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

