

品番：EA470DV-31



品名：15A ベローズバルブ(フランジ式)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1060ページ		



呼び径	10	15	20	25	30	35
最大許容圧力	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4



仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	BSV-10F
呼び径	15A	接続方式	フランジ式(JIS 10KFF)
流体	蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体	最高使用圧力	1.4MPa
最高使用温度	300℃	ボルト二面幅	17mm
締付けトルク	20N・m	材質	本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼
重量	3.2kg		

成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。

ハンドルロック機能付き
ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください

弁の開閉表示付き

ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

