

品番：EA470DV-32



品名：20A ベローズバルブ(フランジ式)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1060ページ		



最高許容圧力	
使用温度 (°C)	圧力 (MPa)
-10~130	1.4
130~300	1.2
300~350	1.0



仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	BSV-10F
呼び径	20A	接続方式	フランジ式(JIS 10KFF)
流体	蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体	最高使用圧力	1.4MPa
最高使用温度	300°C	ボルト二面幅	17mm
締付けトルク	20N・m	材質	本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼
重量	3.6kg		

成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。

ハンドルロック機能付き
ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください

弁の開閉表示付き

ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます

代替品

品番	EA470DV-52
コメント	仕様ご確認下さい



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.