品番: EA470DV-51

品名:15Aベローズバルブ(フランジ式)



販売価格	22,300円 (税抜)/24,530円(税込)					
カタログ価 格	22,300円(税抜)/24,530円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 02:12現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1104ページ					









仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	BSV-20F
呼び径	15A	接続方式	フランジ式(JIS 20KRF)
流体	蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険 流体	最高使用圧力	2.8MPa
最高使用温度	350℃	ボルト二面幅	17mm
締付けトルク	20N·m	材質	本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼
重量	3.3kg		

成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。

ハンドルロック機能付き

ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください

弁の開閉表示付き

ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.