品番: EA470DV-6

品名: Rc 3/4" 電磁弁



販売価格	36,400円 (税抜)/ 40,040円(税込)				
カタログ価 格	36,400円(税抜)/40,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 23:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1108ページ				











仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	20A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc3/4"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	OMPa(コイルが横向きの場合は差圧 0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型 (50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)	重量	1.5kg
Cv値	7.5		

内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上

PTFE (テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.