

品番：EA470EB-14

品名：1・1/2" ウォームギア式ダンパー




販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 02:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1063ページ		



仕様

メーカー	巴バルブ	型番	700Z-2F
呼び径	40A(1・1/2")	最高温度範囲	-20~120℃
最高使用圧力	1.0MPa	適用フランジ	5K/10K(JIS) 125lb/150lb(ANSI)
材質	本体:ADC12 弁体:SCS14	使用温度範囲	-20~120℃
ウォームギア式			

代替品

	品番 EA470EC-14 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.