

品番 : EA470EC-14

品名 : 1・1/2" ウォームギア式ダンパー




販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



仕様

メーカー	巴バルブ	型番	700G-2U-1
ウォームギア式			
呼び径	40A(1・1/2")	最高温度範囲	-10~80℃
材質	本体:FCD450、弁体:SCS14	最高使用圧力	1.0MPa
適用フランジ	5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)	使用温度範囲	-10~80℃

代替品

	品番 EA470EB-14 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.