

品番：EA470EE-30

品名：3" ロックレバー式ダンパ-(ダクタイトル鋳鉄)



販売価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1120ページ		



仕様

呼び径	A呼称:80 B呼称:3	材質	ボデー:FCD450-10 ステム:SUS403/SUS410 ジスク:FCD450-10+ENP ハンドル:ADC12 Oリング:NBR シートラバー:NBR(焼付け一体型)
最高使用圧力	1.0MPa	適用フランジ規格	5K/10K(JIS)
使用温度範囲	0~70℃	面間寸法	JIS B2032
ロックレバー式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.