


品番：EA470GB-10

品名：Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1063ページ		



#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	FF-T25
呼び径	25	取付ねじ	Rc1"
全長	79mm	最小内径	25mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃)
流量(CV値)	46	材質	真鍮
呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適			
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用			
埋設不可			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.