

品番：EA470GB-3

品名：Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)



販売価格	2,060円(税抜)／2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜)／2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1105ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	FF-T10
呼び径	10	取付ねじ	Rc3/8”
全長	50mm	最小内径	10mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.8MPa(−15～100℃) 0.5MPa(～150℃)
流量(CV値)	6	材質	真鍮
呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適			
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用			
埋設不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.