


品番：EA470GB-6

品名：Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/24 00:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1063ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FF-T20 |
| 呼び径 | 20 | 取付ねじ | Rc3/4" |
| 全長 | 68mm | 最小内径 | 20mm |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃) |
| 流量(CV値) | 27 | 材質 | 真鍮 |
| 呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適 | | | |
| RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用 | | | |
| 埋設不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.