品番: EA470VB-30A

品名:#30ボールバルブ(コンパクト型)



販売価格	5,860円 (税抜)/ 6,446円(税込)				
カタログ価格	5,860円(税抜)/6,446円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1093ページ				







仕様

ボディ材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート: PTFE Oリング: EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm2)	流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	30	全長	121mm
適合管外径	38.19mm	接続規格	ソケット形

構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適

球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)

熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない

シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.