

品番：EA470VB-50A


品名：# 50 ボールバルブ(コソパ°外型)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



品番	EA470VB-50A
品名	# 50 ボールバルブ(コソパ°外型)
仕様	ポディ材質: U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) シール材質: シート: PTFE, Oリング: EPDM 最大許容圧力(常温): 1.0MPa(10.2kgf/cm2) 呼び径(塩ビ管): 50 適合管外径: 60.25mm



#### 仕様

ポディ材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート: PTFE Oリング: EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm2)	流体温度	0~50℃
呼び径(塩ビ管)	50	全長	175mm
適合管外径	60.25mm	接続規格	ソケット形

構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適

球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)

熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない

シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.